

Garant**ZCMX 130408, Soort: HBZ140**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268444 HBZ140
GTIN	4062406392826
Artikelklasse	21K

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middenkorrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keuze voor draai- en boortoepassingen.

Technische beschrijving

Soort	HBZ140
Voeding f boren	0,03 - 0,12 mm
ISO-code wisselplaat	ZCMX 130408
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Coating	PVD
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 190 m/min
Voeding f draaien	0,1 - 0,3 mm

Aantal wisselingen/snijanten	2
Sneedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	25 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien