

**Combi-vlakverzinkborensset in houten standaard, Maat / schachtmaat: 01/10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	156700 01/10
GTIN	4033591011564
Artikelklasse	16C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Set van houders, verzinkboren en geleidepennen voor de bewerking van de meest voorkomende boring-Ø.

**Toepassing:**

**Voor DIN-verzinkingen**, en bij de juiste combinatie van pen/verzinkboor voor getrapte boringen of verzinkingen buiten de norm.

**Inhoud:**

resp. 1 vlakverzinkboor nr. 156730: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9

resp. 1 geleidepen nr. 156750: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5

resp. 1 houder nr. 156720 met schacht: Ø 10 mm

**Opmerking:**

Combiverzinkboorsets ook in HSS met optionele TIN-coating en met opgesoldeerde HM-snijkmanten en met ISO-wisselplaten vorm Top aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Aantal snijkanten Z: 2

Verzinkbereik: 5 - 9 mm

**Technische beschrijving**

Verzinkbereik	5 - 9 mm
Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Vlakverzinkboor

---

## Accessoires

Combi-verzinkboorhouder Maat / schachtmaat 01/10	156720 01/10
--	--------------