

**Hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215102 40/4
GTIN	4062406393250
Artikelklasse	220

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste hoekfrees met aan meerdere kanten omsluitende wisselplaatzittingen voor stabiele bewerkingsomstandigheden.

In combinatie met wisselplaat 215117 UNI toepasbaar als **frees voor hoge voedingen**.

Toepassing:

Met dubbelzijdige platen met 3 snijkanten XNEX0806.. of enkelzijdige platen met 3 snijkanten XNEX0806.. **Hoge voeding**.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP**.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	16 mm
Wisselplaatschroevenset	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	4 mm
Aantal snijkanten Z	4
geschikte wisselplaat	XNEX 0806..

Snijkant-Ø D _c	40 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1	219798 1
--	----------