

## Platte grijpermagneet met binnendraad, Ferriet, Ø: 50mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085915 50
GTIN	5012095029953
Artikelklasse	08Q

### Omschrijving

**Uitvoering:**

- Afgeschermdde platte grijper van hardferriet met schroefdraadbus.
- Verzinkt oppervlak.
- Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.

**Toepassing:**

Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.

**Opmerking:**

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

### Technische beschrijving

Materiaal oppervlak	verzinkt
Hoogte met schroefdraad	22 mm
Schroefdraad	M6 mm
Schroefdraadbus	ja
maximale temperatuurbestendigheid	120 °C
Hoogte	10 mm
Ø	50 mm
Gewicht	110 g
Nominale houdkracht	220 N

Materiaal magneetkern	Ferriet
Producttype	Platte grijpermagneet

---

## Accessoires

Inschroefhaken set met buitendraad 10-delig Schroefdraad M6	085921 M6
---	-----------