

**Garant****Universele HM-boren, Boor-Ø: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	787070 8
GTIN	4062406390884
Artikelklasse	71C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Universele boor met **bijzonder scherpe HM-plaat** voor exacte boringen in verschillende materialen. Grote spiraalgroef voor **snelle afvoer van boorgruis en spanen**. Schacht van veredeld speciaal staal.

**Toepassing:**

Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:

- **plavuizen, gasbeton, lichte bouwmaterialen, kunststoffen.**
- **Tegels, keramiek, marmer, glas.**
- **Metaal en materiaalcombinaties in één handeling, zoals bij de montage van ramen of wapening van beton.**

**Opmerking:**

- **Let op: alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!**
- **Sneller boren en meer boorgaten per acculading dan met klopboren.**

**Technische beschrijving**

Boor-Ø	8 mm
Spiraallengte	80 mm
totale lengte	120 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Universele boor

