

Garant**Universele HM-borensset, Aantal boren: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	787078 7
GTIN	4062406393311
Artikelklasse	71C

Omschrijving**Uitvoering:**

Universele boor met **bijzonder scherpe HM-plaat** voor exacte boringen in verschillende materialen. Grote spiraalgroef voor **snelle afvoer van boorgruis en spanen**. Schacht van veredeld speciaal staal.

Toepassing:

Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:

- **plavuizen, gasbeton, lichte bouwmaterialen, kunststoffen.**
- **Tegels, keramiek, marmer, glas.**
- **Metaal en materiaalcombinaties in één handeling, zoals bij de montage van ramen of wapening van beton.**

Inhoud:

Boor nr. 787070: Resp. 1 st. gr. 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

Opmerking:

- **Let op: alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!**
- **Sneller boren en meer boorgaten per acculading dan met klopboren.**

Technische beschrijving

Aantal boren	7
Boor-Ø	4 - 10 mm

Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Universele boor

Accessoires

Universele HM-boren Boor-Ø 6 mm	787070 6
Universele HM-boren Boor-Ø 4 mm	787070 4
Universele HM-boren Boor-Ø 10 mm	787070 10
Universele HM-boren Boor-Ø 8 mm	787070 8
Universele HM-boren Boor-Ø 5 mm	787070 5