



Perslucht-excenterschuurmachine, Type: 58436



Bestelgegevens

Bestelnummer	079656 58436
GTIN	616026584365
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige excenter-schuurmachines met urethaan klitsteunschijf. **Comfortabel gebruik** dankzij composiet-behuizing met laag gewicht en ergonomische vormgeving. **Robuuste, stabiele en trillingsarme persluchtaandrijving** met stalen cilinder, laag geluidsniveau.

Dynorbital-Spirit excenterschuurmachine (152 mm) voor centrale afzuiging. **Combi-schuurmachine**, maakt **excentrische** bewerking voor **grof slijpen en tussenbewerking**, met 5 mm slag en **roterend** werken met zeer grote afnamecapaciteit mogelijk. Aansluiting voor **externe afzuiging**.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Opmerking:

Klitschijven zie nr. 567775 of 567901.

Klitsteunschijf DynaMaze voor nr. 079655 en nr. 079656 gr. X61V en gr. 58436 vindt u onder nr. 567872 gr. 150.

Technische beschrijving

Gewicht	1,3 kg
Type afzuiging	Extern

Fabrikantnummer	Dynalocke 152mm
Schuurzool-Ø	150 mm
Maximaal toerental	12000 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	2,67 m/s ²
Maximale luchtbehoefte	654 l/min
Geluidsproductie	82 dB(A)
Slag	5 mm
Producttype	Excenterschuurmachine

Accessoires

Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 320	567775 320
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 400	567775 400
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 80	567775 80
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 800	567775 800
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 60	567775 60
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 600	567775 600
PU-klitslijpschijfDynaMaze Buiten-Ø 150 mm	567872 150
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 240	567775 240
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 120	567775 120
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 180	567775 180
Schuurpapier-klitschijf (A)Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 40	567775 40

