

**Combi-vlakverzinkborensset in houten standaard, Maat / schachtmaat: 0/10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	156700 0/10
GTIN	4033591011588
Artikelklasse	16C

Omschrijving**Uitvoering:**

Set van houders, verzinkboren en geleidepennen voor de bewerking van de meest voorkomende boring-Ø.

Toepassing:

Voor DIN-verzinkingen, en bij de juiste combinatie van pen/verzinkboor voor getrapte boringen of verzinkingen buiten de norm.

Inhoud:

resp. 1 vlakverzinkboor nr. 156730: 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5

resp. 1 geleidepen nr. 156750: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5

resp. 1 houder nr. 156720 met schacht: Ø 10 mm

Opmerking:

Combiverzinkboorsets ook in HSS met optionele TIN-coating en met opgesoldeerde HM-snijkmanten en met ISO-wisselplaten vorm Top aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Aantal snijkanten Z: 2

Verzinkbereik: 8,5 - 16,5 mm

Technische beschrijving

Verzinkbereik	8,5 - 16,5 mm
Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Vlakverzinkboor

Accessoires

Combi-verzinkboorhouder Maat / schachtmaat 0/10	156720 0/10
---	-------------