

**Garant****Machinetap HSS-E-PM, genitreerd + stoomontlaten, M: M14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132420 M14
GTIN	4045197071590
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Sterke schilaansnijding. Geleidingsdeel met smeergroeven, maar zonder spaangroeven.**

**Voordeel:**

**Bijzonder stabiel, optimale eigengeleiding en geen nasnijden tijdens de terugloop.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 376

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 2 mm

Totale lengte L: 110 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Schacht-vierkant □: 9 mm

Kerngat-Ø: 12 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	12 mm
Draadspoed	2 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	14 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	11 mm

Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Snijmateriaal	HSS E PM
Draaddiepte	28 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M14
Coating	genitreerd + stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	roze
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Hybriden	geschikt		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	6 m/min	S
Inconel	geschikt	2 m/min	S
MMC	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

