

## ALLURIS

**Uittrekkraftmeetgereedschap FMT-W30, Meetbereik: 1000N****Bestelgegevens**

Bestelnummer	478998 1000
GTIN	4260244681151
Artikelklasse	47F

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Handmatig uittrekkraftmeetgereedschap met hendel voor bepaling van de trekvastheid van alle soldeervrije (gecrimpte) kabelverbindingen.**
- **Ruimtebesparend, slipvrij en robuust tafelapparaat met geharde krasvaste basisplaat.**
- **Onafhankelijk van de stroomvoorziening, dus altijd gereed voor gebruik.**
- **Door de verwisselbare opnameadapter met 12 verschillende sleufbreedtes geschikt voor alle gangbare kabeldiktes.**

**Toepassing:**

Controleren van kabelverbindingen volgens IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL en NASA-standaards.

**Levering:**

Uittrekkraftmeetgereedschap compleet met testadapter en klemlostrekvoorziening, USB-aansluiting en gebruiksaanwijzing.

**Accessoires:**

Verschillende wisseladapters beschikbaar, analysesoftware FMT\_W\_Connect.

**Technische beschrijving**

Breedte	160 mm
Meetbereik	1000 N
Hoogte	75 mm

Resolutie	1 N
Lengte	350 mm
Sleufbreedte testadapter	0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm
Nauwkeurigheid	±0,5% (±1/2 digit)
Producttype	Krachtmeetgereedschap