

Euronorm-bakken rood, Type: NB10



Bestelgegevens

Bestelnummer	963378 NB10
GTIN	8055520001855
Artikelklasse	96E

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, stapelbare transportbak van kunststof.

Het principe van de kunststof bakken is een frameconstructie die op drie basismaten is gebaseerd.

Deze bakken zijn geschikt voor zeer uiteenlopende toepassingsgebieden.

Robuuste, met een aantal ribben verstevigde wanden zorgen voor een uitstekende vormbestendigheid van de bak.

Bestand tegen de meeste zuren en oliën.

Opmerking:

Geschikte accessoires (deksel, sluiting, papierklem) vindt u onder nr. 963382 – 963384.

Kleur: rood

Hoogte: 120 mm

Breedte: 400 mm

Diepte: 300 mm

Greepvorm: Greep met rand

Technische beschrijving

Breedte	400 mm
Greepvorm	Greep met rand
Diepte	300 mm

Hoogte	120 mm
Kleur	rood
Producttype	Euronorm-bakken

Accessoires

Deksel met scharnier voor Euronorm-bakken Type NBC43	963384 NBC43
Schuifsluiting voor Euronorm-bakken Set 2-delig Type 1	963383 1
Papierklem Set 10-delig Type EH2	963382 EH2