

Garant**Messing machinetap kort, ongecoat, M: M6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132600 M6
GTIN	4045197072146
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Met spaanhoek 6° en korte aansnijding (2 – 3 gangen).****Toepassing:**

Als machinetap of voor het met de hand nasnijden.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1 mm

Totale lengte L: 50 mm

Schacht-Ø D_s: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 5 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	1 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	5 mm
Schroefdraad-Ø	6 mm
Norm	DIN 352
Schacht-Ø D _s	6 mm

Totale lengte L	50 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	18 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M6
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	wit
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
GG(G)	beperkt geschikt	10 m/min	K
CuZn	geschikt	13 m/min	N
droog	geschikt		