

**Combi-vlakverzinkborensset in houten standaard, Maat / schachtmaat: 1/12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	156700 1/12
GTIN	4033591011601
Artikelklasse	16C

Omschrijving**Uitvoering:**

Set van houders, verzinkboren en geleidepennen voor de bewerking van de meest voorkomende boring-Ø.

Toepassing:

Voor DIN-verzinkingen, en bij de juiste combinatie van pen/verzinkboor voor getrapte boringen of verzinkingen buiten de norm.

Inhoud:

resp. 1 vlakverzinkboor nr. 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5

resp. 1 geleidepen nr. 156750: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15

resp. 1 houder nr. 156720 met schacht: Ø 12 mm

Opmerking:

Combiverzinkboorsets ook in HSS met optionele TIN-coating en met opgesoldeerde HM-snijkmanten en met ISO-wisselplaten vorm Top aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 3

Aantal snijkanten Z: 3

Verzinkbereik: 14,5 - 24,5 mm

Technische beschrijving

Verzinkbereik	14,5 - 24,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Vlakverzinkboor