

**Garant****Hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 100/8mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	215101 100/8
GTIN	4062406394820
Artikelklasse	210

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Robuuste hoekfrees met aan meerdere kanten omsluitende wisselplaatzittingen voor stabiele bewerkingsomstandigheden.

In combinatie met wisselplaat 215117 UNI toepasbaar als **frees voor hoge voedingen**.

**Toepassing:**

Met dubbelzijdige platen met 3 snijkanten XNEX0806.. of enkelzijdige platen met 3 snijkanten XNEX0806.. **Hoge voeding.**

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP**.

## Technische beschrijving

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	50 mm
geschikte wisselplaat	XNEX 0806..
Wisselplaatschroevenset	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Opnameboring-Ø	32 mm

Aantal snijkanten Z	8
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Snijkant-Ø $D_c$	100 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1	219798 1
--	----------