

Garant**Hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 80/7mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215101 80/7
GTIN	4062406394813
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste hoekfrees met aan meerdere kanten omsluitende wisselplaatzittingen voor stabiele bewerkingsomstandigheden.

In combinatie met wisselplaat 215117 UNI toepasbaar als **frees voor hoge voedingen**.

Toepassing:

Met dubbelzijdige platen met 3 snijkanten XNEX0806.. of enkelzijdige platen met 3 snijkanten XNEX0806.. **Hoge voeding.**

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP**.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Aantal snijkanten Z	7
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	4 mm

Snijkant-Ø D _c	80 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
geschikte wisselplaat	XNEX 0806..
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1	219798 1
--	----------