

Garant**Hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 63/6mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215101 63/6
GTIN	4062406394806
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste hoekfrees met aan meerdere kanten omsluitende wisselplaatzittingen voor stabiele bewerkingsomstandigheden.

In combinatie met wisselplaat 215117 UNI toepasbaar als **frees voor hoge voedingen**.

Toepassing:

Met dubbelzijdige platen met 3 snijkanten XNEX0806.. of enkelzijdige platen met 3 snijkanten XNEX0806.. **Hoge voeding**.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP**.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Wisselplaatschroevenset	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Snijkant-Ø D_c	63 mm

Aantal snijkanten Z	6
geschikte wisselplaat	XNEX 0806..
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1	219798 1
--	----------