

**Garant****DC.T 11T302, Soort: HB730-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260458 HB730-1
GTIN	4062406394929
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DC.T 11T302 HB730-1 Soort: HB730-1  
Spaanbreker: XUM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,4 - 3,3 mm  
Voeding  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 35 - 230 m/min

## Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	35 - 230 m/min
Coating	Nano-PVD
Aantal wisselingen/snijkant	2
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding $f$	0,15 - 0,35 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,4 - 3,3 mm

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,2 mm
Soort	HB730-1
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Spaanbreker	XUM
Hoofdtoepassing	UNI
Producttype	Wisselplaat voor het draaien