



## ECO kartelgereedschap universeel, Schachtgrootte: 10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	290036 10
GTIN	4030741881053
Artikelklasse	29H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Conventioneel inzetbaar.

#### Opmerking:

Punthoogte moet worden ingesteld.

### Technische beschrijving

Schacht hoogte	10 mm
voor kartel- $\varnothing$ $d_1$	10; 15 mm
Asje	299911 2
Werkgebied	3 - 50 mm
voor kartelbreedte $b$	4 mm
voor kartelboring- $\varnothing$ $d_2$	4 mm
Schacht breedte	10 mm
Snijrichting	links en rechts
voor kartelprofiel	RAA 1×AA
voor kartelprofiel	RBL 1×BR
voor kartelprofiel	RBL 1×BR
voor kartelprofiel	RBR 1×BL
voor kartelprofiel	RBL 1×BR

Producttype

Kartelgereedschap