

Garant**Machinetap voor gietijzer, genitreerd, M: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132500 M10
GTIN	4045197071804
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Met rechte spaangroeven en korte aansnijding** (2 – 3 gangen).**Callout:**

4 snijkanten (vanaf maat M5).

4 groeven (vanaf maat M5).

Door genitreerde oppervlakken (13 2500) bijzonder slijtbestendig.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 100 mm

Schacht-Ø D_s: 10 mm

Schacht-vierkant □: 8 mm

Kerngat-Ø: 8,5 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1,5 mm
Kerngat-Ø	8,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	10 mm
Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 371

Schacht-Ø D _s	10 mm
Totale lengte L	100 mm
Schacht-vierkant □	8 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	30 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M10
Coating	genitreerd
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	wit
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
GG	geschikt	13 m/min	K
GGG	beperkt geschikt	9 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

