

Garant**Elektronica-zijsnijtang, speciaal voor harde draad, KW, Totale lengte: 135mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	726762 135
GTIN	4062406395049
Artikelklasse	71B

Omschrijving

Uitvoering:

Professionele snijtangen met licht scharende snijbeweging. Beide tangdelen zijn via zorgvuldig bewerkte boringen en geslepen vlakken nauwkeurig samengevoegd om een exacte snede te garanderen. Met openingsveer en ergonomisch vormgegeven grepen voor veilig en comfortabel gebruik. **Tweecomponenten-grepen** van antistatisch materiaal. **ESD-veilig**.

Materiaal:

Koolstofstaal (C70), precisiegestanst en thermisch behandeld met een antireflecterende fosfaatlaag.

Technische beschrijving

Kopbreedte	13 mm
Snijlengte	12 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	1,3 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	0,4 mm
totale lengte	135 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Snijhoek	Zonder facet
Materiaal	Koolstofstaal (C70)
Oppervlak	reflectievrij gefosfateerd

Productnaamattribuut	KW
met openingsveer	ja
Producttype	Snijdende tang