

Garant**Platte elektronica-tang, Totale lengte: 145mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	727142 145
GTIN	4062406395070
Artikelklasse	71B

Omschrijving**Uitvoering:**

Beide tangdelen zijn via zorgvuldig bewerkte boringen en geslepen vlakken nauwkeurig samengevoegd. Met openingsveer en ergonomisch vormgegeven grepen voor veilig en comfortabel gebruik. **Tweecomponenten-grepen** van antistatisch materiaal, **ESD-veilig**. Platte bekken, aan de binnenzijde gegroefd.

Materiaal:

Koolstofstaal (C70), precisiegestanst en thermisch behandeld met een antireflecterende fosfaatlaag.

Technische beschrijving

Beklengte	20 mm
Uitvoering bekken	Binnenzijde gegroefd
Kopbreedte	13 mm
totale lengte	145 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Bekvorm	vlak, binnenzijde gegroefd
Greep	Tweecomponenten-greep
Materiaal	Koolstofstaal (C70)
Oppervlak	reflectievrij gefosfateerd.

met openingsveer

ja

Producttype

Platbuigtang