

**Hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215717 40/4
GTIN	4062406394974
Artikelklasse	220

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen.
Zonder inwendige koeling.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	AP.. 16..
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Opnameboring-Ø	16 mm
Aantal snijkanten Z	4
Snijkant-Ø D_c	40 mm
Wisselplaatschroevenset	219812 (15IP; 5,0 Nm)

Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219812
---------------------------------	--------