

**Hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 50/7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215853 50/7
GTIN	4062406396510
Artikelklasse	220

Omschrijving**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	98 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	97 mm
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Rampinglengte L voor α _{max}	44,85 mm
Snijkant-Ø D _c	50 mm
Raminghoek α _{max}	0,32 graden
Opnameboring-Ø	22 mm

geschikte wisselplaat	AP.. 1003..
Aantal snijkanten Z	7
Ø D ₃	47 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfrezen
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219814
---------------------------------	--------