



Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 16/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	215803 16/2
GTIN	4062406396527
Artikelklasse	220

Omschrijving

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	29 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003..
Schacht-Ø D _s h6	16 mm
Afkoppellengte L ₁	37 mm
Aantal snijkanten Z	2
Ramplinglengte L voor α _{max}	10,85 mm
Totale lengte L _{totaal}	85 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	30 mm
Ramplinghoek α _{max}	1,32 graden
Snijkant-Ø D _c	16 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	13 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219814
---------------------------------	--------