



## Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	215803 25/4
GTIN	4062406396541
Artikelklasse	220

### Omschrijving

#### Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

### Technische beschrijving

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	105 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003..
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	48 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	25 mm
Aantal snijkanten Z	4
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\text{max}}$	19,85 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ramplinghoek $\alpha_{\text{max}}$	0,72 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	47 mm
Afkoppellengte $L_1$	49 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219814
---------------------------------	--------