



Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 20/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	215803 20/3
GTIN	4062406396534
Artikelklasse	220

Omschrijving

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	38 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	37 mm
Schacht-Ø D _s h6	20 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003..
Snijkant-Ø D _c	20 mm
Afkoppellengte L ₁	40 mm
Rampinghoek α _{max}	0,96 graden
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ramplinglengte L voor α _{max}	14,85 mm
Totale lengte L _{totaal}	90 mm
Aantal snijkanten Z	3
Ø D ₃	17 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219814
---------------------------------	--------