

**HOLEX****Hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215853 40/6
GTIN	4062406395001
Artikelklasse	220

**Omschrijving****Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	40 mm
Rampinghoek $\alpha_{\text{max}}$	0,41 graden
Aantal snijkanten Z	6
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	78 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	40 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	77 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat	AP.. 1003..

Opnameboring-Ø	16 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	34,85 mm
Ø D <sub>3</sub>	37 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfrezen
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219814
---------------------------------	--------