

**Smeervet LINOMAX plus, Gewicht: 500g****Bestelgegevens**

Bestelnummer	313190 500
GTIN	2050002053021
Artikelklasse	30N

Omschrijving**Uitvoering:**

Gedeeltelijk synthetisch hoogrendementvet voor regelmatig smeren van hand- en krachtspanhouders. Hoog hechtvermogen en waterbestendigheid maken constante spankrachten bij regelmatig gebruik mogelijk. Het speciale vet hecht ook bij rotatie in de klauwplaat.

Kenmerk:

Dichtheid 1,33 g/cm³.

Consistentieklasse 2.

Wrijvingscoëfficiënt 0,09.

Kan 3 jaar worden opgeslagen.

Levering:

500 g vetpatroon.

Opmerking:

Afmeting van de vetspuit in acht nemen! Patroon-afmetingen: Ø 55 mm × 237 mm.

Technische beschrijving

Vorm	Pasta
Temperatuur toepassingsgebied	-25 - 120 °C
Vlampunt	174 °C
Kleur	beige
Producttype	Smeermiddel

