

Garant**Profieldrukpen binnen Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Torx Plus®-profiel:
IP15mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 293015 IP15 |
| GTIN | 4062406396589 |
| Artikelklasse | 29L |

Omschrijving**Uitvoering:**

Met TiN-coating.

Toepassing:

Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.

T.b.v.:

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

Opmerking:

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Voorboor-Ø | 2,7 mm |
| Torx® Tuimelen Buitendiameter | 3,3 mm |
| Snijmateriaal | HSS |
| L | 3 mm |
| Tolerantie | 0,005 tot +0,02 mm |
| Profiel | Torx Plus® |
| L ₁ | 18 mm |

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Ø d | 8 mm |
| Coating | TiN |
| Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |