

Garant**Profieldrukpen binnen Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Torx Plus®-profiel:
IP10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	293015 IP10
GTIN	4062406396572
Artikelklasse	29L

Omschrijving**Uitvoering:**

Met TiN-coating.

Toepassing:

Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.

T.b.v.:

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

Opmerking:

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS
Voorboor-Ø	2,3 mm
Torx® Tuimelen Buitendiameter	2,7 mm
L	2 mm
Tolerantie	0,005 tot +0,02 mm
Profiel	Torx Plus®
L ₁	18 mm

Ø d	8 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap