

Garant**Profieldrukpen binnen Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Torx Plus®-profiel: IP6mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	293015 IP6
GTIN	4062406396558
Artikelklasse	29L

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

Opmerking:

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS
L	1,7 mm
Voorboor-Ø	1,5 mm
Torx® Tuimelen Buitendiameter	1,7 mm
Tolerantie	0,01 tot +0,02 mm
Profiel	Torx Plus®
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm

Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap