

Garant**Profielstukken binnen Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Torx Plus®-profiel:
IP6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	293017 IP6
GTIN	4062406396725
Artikelklasse	29L

Omschrijving**Uitvoering:**

Met TiN-coating.

Toepassing:

Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.

T.b.v.:

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

Opmerking:

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Technische beschrijving

Voorboor-Ø	1,5 mm
Snijmateriaal	HSS
Torx® Tuimelen Buitendiameter	1,7 mm
L	1,7 mm
Tolerantie	0,01 tot +0,02 mm
Profiel	Torx Plus®
L ₁	25 mm

Ø d	12 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap