

**Garant****Profieldrukpen binnen Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Torx Plus®-profiel:  
IP30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	293017 IP30
GTIN	4062406396787
Artikelklasse	29L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met TiN-coating.

**Toepassing:**

Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.

**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

**Opmerking:**

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

**Technische beschrijving**

L	4,5 mm
Voorboor-Ø	4,5 mm
Snijmateriaal	HSS
Torx® Tuimelen Buitendiameter	5,5 mm
Tolerantie	0,005 tot +0,02 mm
Profiel	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	25 mm

Ø d	12 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap