



## Tapverlengstuk met HB-oppervlak, Type: 11L



### Bestelgegevens

Bestelnummer	338420 11L
GTIN	4045197812490
Artikelklasse	32H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

h6-Schacht met Weldon-oppervlak voor opname ook in Weldon-/krimp- of hydrohouders.

#### Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

#### Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Voor nominale schroefdraad- $\varnothing$ $d_1$ DIN 374/376	M18
Verlengstuk $K_2$	11 mm
Verlengstuk $L_2$	100 mm
Verlengstuk $\varnothing$ $D_3$	14 mm
Verlengstuk $L_3$	330 mm
Voor draadschacht- $\varnothing$ $d_2$	14 mm
Producttype	Verlengstuk

