

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/12mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260707 16/12
GTIN	4062406396824
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	20 mm
ISO-code houder	SSSCR/L 1616H12
Koplengte L ₁	18 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 1204..
Schachtgrootte	16 mm
Totale lengte L	100 mm
Onderlegplaat	269005 9
Wisselplaatschroevenset	269028 20
Plaatafmeting	12 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 20

269028 20

Onderlegplaat Type 9

269005 9

Schroef voor onderlegplaat Type 5

269013 5