

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260706 16/12
GTIN	4062406396817
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	18 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 1204..
Onderlegplaat	269005 9
Functiebreedte L ₄	20 mm
Schachtgrootte	16 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Wisselplaatschroevenset	269028 20
Plaatafmeting	12 mm
ISO-code houder	SSSCR/L 1616H12
Totale lengte L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 9

269005 9

Wisselplaatschroevenset Type 20

269028 20

Schroef voor onderlegplaat Type 5

269013 5