

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261308 25/11
GTIN	4062406396831
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	150 mm
Schachtgrootte	25 mm
Koplengte L ₁	22,9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Functiebreedte L ₄	32 mm
ISO-code houder	SVHCR/L 2525M11
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22

269028 22