

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261309 25/11
GTIN	4062406396848
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	SVHCR/L 2525M11
Koplengte L ₁	22,9 mm
Totale lengte L	150 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Schachtgrootte	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Functiebreedte L ₄	32 mm
Plaatafmeting	11 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22

269028 22