

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261112 16/11
GTIN	4062406398019
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengthe L_1	31,4 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Totale lengte L	200 mm
Instelhoek κ	142 graden
Middenverplaatsing L_3	2 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	E16R SVJBR/L 11
Halsbreedte L_4	9,5 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Plaatafmeting	11 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	22 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	nee

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
--------------------------------	----------