

**Garant****Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261112 20/11
GTIN	4062406398026
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Instelhoek $\kappa$	142 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Totale lengte L	250 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{\min}$	24 mm
ISO-code houder	E20S SVJBR/L 11
Koplengte $L_1$	38 mm
Spanhoogte $L_2$	19 mm
Halsbreedte $L_4$	11 mm
Middenverplaatsing $L_3$	2 mm
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Schacht-Ø $D_s$	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	nee

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
--------------------------------	----------