

**Garant****Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261112 25/16
GTIN	4062406398033
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	E25S SVJBR/L 16
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Koplengte L <sub>1</sub>	44 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	28 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	24 mm
Halsbreedte L <sub>4</sub>	16,5 mm
Plaatafmeting	16 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Totale lengte L	250 mm
Instelhoek κ	142 graden
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	4,6 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8×D
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	nee

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
--------------------------------	----------