

**Garant****Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261113 16/11
GTIN	4062406398040
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	269028 7
Halsbreedte L <sub>4</sub>	9,5 mm
ISO-code houder	E16R SVJBR/L 11
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	2 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	22 mm
Totale lengte L	200 mm
Plaatafmeting	11 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	15 mm
Instelhoek κ	142 graden
Koplengte L <sub>1</sub>	31,4 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8×D
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
--------------------------------	----------