

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261113 20/11
GTIN	4062406398057
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Instelhoek κ	142 graden
Minimale voorboor-Ø D_{min}	24 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Middenverplaatsing L_3	2 mm
ISO-code houder	E20S SVJBR/L 11
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	250 mm
Koplengte L_1	38 mm
Spanhoogte L_2	19 mm
Halsbreedte L_4	11 mm
Schacht-Ø D_s	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
--------------------------------	----------