

Garant
Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	261113 25/16
GTIN	4062406398064
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Halsbreedte L_4	16,5 mm
Totale lengte L	250 mm
Koplengte L_1	44 mm
ISO-code houder	E25S SVJBR/L 16
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Instelhoek κ	142 graden
Middenverplaatsing L_3	4,6 mm
Spanhoogte L_2	24 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	28 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
--------------------------------	----------