

Garant**Handtappenset linkse draad, ongecoat, M: M14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130460 M14
GTIN	4062406398156
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**

3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.**

Toepassing:

Voor metrische linkse draad volgens DIN13.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 2 mm

Totale lengte L: 80 mm

Schacht-Ø D_s: 11 mm

Schacht-vierkant □: 9 mm

Kerngat-Ø: 12 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 352
Schacht-vierkant □	9 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	42 mm

Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	12 mm
Schacht-Ø D _s	11 mm
Draadspoed	2 mm
Draadsoort	M
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Schroefdraad-Ø	14 mm
Totale lengte L	80 mm
Draadafmeting	M14
Snijmateriaal	HSS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	A
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		

Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt
Staal < 500 N/mm ²	geschikt
Staal < 750 N/mm ²	geschikt
Staal < 900 N/mm ²	geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt