

Garant
Machinetap HSS-E-PM, DLC, M: M12

Bestelgegevens

Bestelnummer	132610 M12
GTIN	4045197648846
Artikelklasse	11H

Omschrijving
Uitvoering:

Met **DLC-coating sp²** van de nieuwste generatie.

Zeer stabiele uitvoering, met **schilaansnijding** en **speciale snijkantgeometrie** voor **kopermaterialen**.

Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 376

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,75 mm

Totale lengte L: 110 mm

Schacht-Ø D_s: 9 mm

Schacht-vierkant □: 7 mm

Kerngat-Ø: 10,2 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	12 mm
Kerngat-Ø	10,2 mm
Draadspoed	1,75 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	9 mm

Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E PM
Draaddiepte	36 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M12
Coating	DLC
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	CS
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	wit
Producttype	Tap