



Perslucht-bandschuurmachine Dynafile®, Type: 15302



Bestelgegevens

Bestelnummer	079551 15302
GTIN	616026153028
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdig te gebruiken apparaten met **instelbare schuurbandgeleiding, exacte rechte loop** en verwisselbare **contactarm** voor de bewerking met contactwiel of aandrukvlak. De composiet-schuurbandafdekking maakt **snel en eenvoudig wisselen van de schuurband mogelijk**. De **schuurbandkoeling** via de luchtafvoer verhoogt de standtijd van de schuurbanden. Handgreep verstelbaar. **Dynafile® III, krachtige 520 W-schuurmachine** voor een grote afnamecapaciteit, **oppervlaktebewerkingsset, verstelbare schuurkop** met extra steunhandvat. Schuurbandmaten 6, 13, 19, 25×457 mm.

Toepassing:

Voor schuren, afbramen, gladmaken, finishen en polijsten, ook ideaal voor flexibele bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Opmerking:

Andere contactarmuitvoeringen voor Dynafile® vanaf nr. 079559 op aanvraag of in onze eShop.

Technische beschrijving

Afgegeven vermogen	522 W
Geluidsproductie	87 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Bandbreedte	6; 13; 19; 25 mm
Fabrikantnummer	Dynafile III Kit
Maximale luchtbehoefte	906 l/min
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Bandlengte	457 mm
Gewicht	1,1 kg
Modelserie	Dynafile III
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	NPT
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Bandschuurmachine

Accessoires

Contactarm voor Dynafile® III Type 15350	079561 15350
Contactarm voor Dynafile® III Type 15357	079561 15357
Contactarm voor Dynafile® III Type 15321	079561 15321