



Combi-vlakverzinkborensset in houten standaard, Maat / schachtmaat: 2MK2



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 156700 2MK2 |
| GTIN | 4033591011618 |
| Artikelklasse | 16C |

Omschrijving

Uitvoering:

Set van houders, verzinkboren en geleidepennen voor de bewerking van de meest voorkomende boring-Ø.

Toepassing:

Voor DIN-verzinkingen, en bij de juiste combinatie van pen/verzinkboor voor getrapte boringen of verzinkingen buiten de norm.

Inhoud:

resp. 1 vlakverzinkboor nr. 156730: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36

resp. 1 geleidepen nr. 156750: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25

resp. 1 houder nr. 156720 met schacht: MK2

Opmerking:

Combiverzinkboorsets ook in HSS met optionele TIN-coating en met opgesoldeerde HM-snijkmanten en met ISO-wisselplaten vorm Top aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 3

Aantal snijkanten Z: 4

Aantal snijkanten Z: 3

Aantal snijkanten Z: 4

Verzinkbereik: 26 - 36 mm

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|-----------------|
| Verzinkbereik | 26 - 36 mm |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Snijmateriaal | HSS |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Vlakverzinkboor |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Combi-verzinkboorhouder Maat / schachtmaat 2MK2 | 156720 2MK2 |
|---|-------------|