



## Excentrische spanklem met klauwschijf, Schroefdraad M: M10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370008 M10
GTIN	4046368875849
Artikelklasse	37M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Weinig ruimte nodig, daardoor weinig storende contouren.**
- **Spannen van willekeurig gevormde werkstukken.**

Klemschijf van inzetgehard staal met stalen excenterschroef.

#### Levering:

1 stalen schroef, 1 klamschijf.

#### Opmerking:

Bij klem M 10 is binnen-6-kant sleutel maat 7 nodig!

### Technische beschrijving

Spankracht	9 kN
Draadlengte L	20 mm
Excenterafstand $S_1$	1,6 mm
Maat A	10,2 mm
Maximaal aanhaalmoment	28 Nm

Schijfhoogte H	9,6 mm
Inbusschijf SW <sub>1</sub>	7 mm
Schroefdraad M	M10
Kartelring Ø D <sub>1</sub>	20,6 mm
Producttype	Excentrische spanklem