



Excentrische spanklem met klauwschijf, Schroefdraad M: M16



Bestelgegevens

Bestelnummer	370008 M16
GTIN	4046368875924
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- **Weinig ruimte nodig, daardoor weinig storende contouren.**
- **Spannen van willekeurig gevormde werkstukken.**

Klemschijf van inzetgehard staal met stalen excenterschroef.

Levering:

1 stalen schroef, 1 klamschijf.

Opmerking:

Bij klem M 10 is binnen-6-kant sleutel maat 7 nodig!

Technische beschrijving

Maximaal aanhaalmoment	88 Nm
Excenterafstand S_1	2,5 mm
Schijfhoogte H	12,7 mm
Spankracht	27 kN
Maat A	15 mm

Schroefdraad M	M16
Inbusschijf SW ₁	12 mm
Draadlengte L	27 mm
Kartelring Ø D ₁	30,1 mm
Producttype	Excentrische spanklem